

SWISS TOOLS

Izmjenjiva rezna glava, desna, Sustav/tip: ST/14**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264826 ST/14
GTIN	2050002059245
Razred artikla	29D

Opis**Odgovara:**

Prihvati držača za tokarenje br. 320102, 320104, 320407, 320409 i 320410.

Zamjenski dio:

Vijak za izmjenjive pločice na upit.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim priхватima držača za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Tehnički opis

Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	50 mm
Promjer	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Dodjeljivanje okretne ploče	lijevo i neutralno
ISO kod izmjenjiva rezna glava	SDUCR
Veličina pločice	11 mm

Ukupna duljina L	40 mm
Udaljenost vrha od osi	27 mm
Kut rezne oštrice	93 stupanj
Primjena	desna
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava