

SWISS TOOLS

Izmjenjiva rezna glava, desna, Sustav/tip: ST/13**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264826 ST/13
GTIN	2050002059238
Razred artikla	29D

Opis**Odgovara:**

Prihvati držača za tokarenje br. 320102, 320104, 320407, 320409 i 320410.

Zamjenski dio:

Vijak za izmjenjive pločice na upit.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim priхватima držača za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Tehnički opis

Dodjeljivanje okretne ploče	lijevo i neutralno
ISO kod izmjenjiva rezna glava	SDUCR
Ukupna duljina L	35 mm
Udaljenost vrha od osi	22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Promjer	32 mm

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	40 mm
Veličina pločice	11 mm
Kut rezne oštrice	93 stupanj
Primjena	desna
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava