

SWISS TOOLS

Izmjenjiva rezna glava, lijeva, Sustav/tip: ST/15**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 264827 ST/15 |
| GTIN | 2050002059399 |
| Razred artikla | 29D |

Opis**Odgovara:**

Prihvati držača za tokarenje br. 320102, 320104, 320407, 320409 i 320410.

Zamjenski dio:

Vijak za izmjenjive pločice na upit.

Tehnički opis

| | |
|--|-------------------|
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VB.. 1103.. |
| Promjer | 25 mm |
| Veličina pločice | 11 mm |
| Dodjeljivanje okretne ploče | desno i neutralno |
| Udaljenost vrha od osi | 17 mm |
| ISO kod izmjenjiva rezna glava | SVQBL |
| Ukupna duljina L | 35 mm |
| Minimalni Ø predbušenja D _{min} | 32 mm |

| | |
|-------------------|---------------|
| Kut rezne oštrice | 107,5 stupanj |
| Primjena | lijeva |
| Unutarje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Rezna glava |