

Garant**GARANT Master Mute izmjenjiva rezna glava, desna, Sustav/tip: ST/16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264826 ST/16
GTIN	2050002059269
Razred artikla	29D

Opis**Odgovara :**

Držači za unutarnje tokarenje br. 320102; 320103; 320407 i 320408.

Unutarnje hlađenje: da

Promjer: 32 mm

ISO kod izmjenjive rezne glave: SVQBR

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: VB.. 1604..

Kut rezne oštrice: 107,5 stupanj

Minimalni \varnothing predbušenja D_{min} : 40 mm

Udaljenost vrha od osi: 22 mm

Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	320626 S05/07
Udaljenost vrha od osi	22 mm
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	40 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava	SVQBR

Dodjeljivanje okretne ploče	lijevo i neutralno
Ukupna duljina L	35 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1604..
Veličina pločice	16 mm
Promjer	32 mm
Kut rezne oštrice	107,5 stupanj
Primjena	desna
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava

Pribor

Torx vijak br. 2 tip 2	320626 2
------------------------	----------