

SWISS TOOLS

Izmjenjiva rezna glava, lijeva, Sustav/tip: ST/17



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	264827 ST/17
GTIN	2050002059412
Razred artikla	29D

Opis

Odgovara:

Prihvati držača za tokarenje br. 320102, 320104, 320407, 320409 i 320410.

Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	320626 S05/07
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1604..
Udaljenost vrha od osi	27 mm
Veličina pločice	16 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava	SVQBL
Ukupna duljina L	40 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	50 mm
Dodjeljivanje okretne ploče	desno i neutralno
Promjer	40 mm
Kut rezne oštrice	107,5 stupanj

Primjena	lijeva
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava