

Garant**GARANT Master Mute izmjenjiva rezna glava, desna, Sustav/tip: ST/17****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264826 ST/17
GTIN	2050002059276
Razred artikla	29D

Opis**Odgovara :**

Držači za unutarnje tokarenje br. 320102; 320103; 320407 i 320408.

Unutarnje hlađenje: da

Promjer: 40 mm

ISO kod izmjenjive rezne glave: SVQBR

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: VB.. 1604..

Kut rezne oštrice: 107,5 stupanj

Minimalni \varnothing prebušenja D_{min} : 50 mm

Udaljenost vrha od osi: 27 mm

Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	320626 S05/07
Minimalni \varnothing prebušenja D_{min}	50 mm
Veličina pločice	16 mm
Dodjeljivanje okretne ploče	lijevo i neutralno

ISO kod izmjenjiva rezna glava	SVQBR
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1604..
Udaljenost vrha od osi	27 mm
Ukupna duljina L	40 mm
Promjer	40 mm
Kut rezne oštrice	107,5 stupanj
Primjena	desna
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava

Pribor

Torx vijak br. 2 tip 2	320626 2
------------------------	----------