

SWISS TOOLS

**Izmjenjiva rezna glava, lijeva, Sustav/tip: ST/16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264827 ST/16
GTIN	2050002059405
Razred artikla	29D

**Opis****Odgovara:**

Prihvati držača za tokarenje br. 320102, 320104, 320407, 320409 i 320410.

**Tehnički opis**

ISO kod izmjenjiva rezna glava	SVQBL
Ukupna duljina L	35 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1604..
Dodjeljivanje okretne ploče	desno i neutralno
Promjer	32 mm
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	40 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	320626 S05/07
Veličina pločice	16 mm
Udaljenost vrha od osi	22 mm
Kut rezne oštrice	107,5 stupanj

Primjena	lijeva
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava