

Garant GRIDLINE

Korpus 24G s vratima koja se otvaraju s lijeve strane, za individualno opremanje ladicama, 20×20G, visina / visina vrata: 700/525mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927727 700/525
GTIN	4062406266141
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Korpus 24G s vratima, za individualno opremanje ladicama, u stabilnoj čeličnoj konstrukciji. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. Vrata se otvaraju s lijeve strane.

Plasman:

Broj polica, podesivih po visini: 1

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit RAL 7016 **praškasto lakirano.**

Napomena:

Prilikom opremanja korpusa s ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinih prednjih visina ladica daje korisnu visinu korpusa.

Vel. 600/425 i 700/525 prikladne samo za Ready-to-go radne stolove.

Tehnički opis

Korisna površina za ladice	75 mm
Vrata, korisna visina	525 mm

Težina	26 kg
Dubina	650 mm
širina	600 mm
Korisna širina	550 mm
Visina	700 mm
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	1 mm
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20x20G
Vrsta proizvoda	Kućište radne klupe

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12
------------------------------------	-------------