

Garant GRIDLINE

Korpus 24G s vratima koja se otvaraju s lijeve strane, za individualno opremanje ladicama, 20×20G, visina / visina vrata: 800/425mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927727 800/425
GTIN	4062406266158
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Korpus 24G s vratima, za individualno opremanje ladicama, u stabilnoj čeličnoj konstrukciji. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. Vrata se otvaraju s lijeve strane.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit RAL 7016 **praškasto lakirano.**

Napomena:

Prilikom opremanja korpusa s ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinih prednjih visina ladica daje korisnu visinu korpusa. Vel. 600/425 i 700/525 prikladne samo za Ready-to-go radne stolove.

Tehnički opis

Visina	800 mm
Težina	31,8 kg
širina	600 mm
Vrata, korisna visina	425 mm

Dubina	650 mm
Korisna površina za ladice	250 mm
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	1 mm
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20x20G
Vrsta proizvoda	Kućište radne klupe

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12
------------------------------------	-------------