

Garant GRIDLINE

Korpus 24G s vratima koja se otvaraju s desne strane, za individualno opremanje ladicama, 20×20G, visina/visina vrata: 600/425mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927725 600/425
GTIN	4062406266110
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Korpus 24G s vratima, za individualno opremanje ladicama, u stabilnoj čeličnoj konstrukciji. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. Vrata se otvaraju s desne strane.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit RAL 7016 **praškasto lakirano.**

Napomena:

Prilikom opremanja korpusa s ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinih prednjih visina ladica daje korisnu visinu korpusa. Vel. 600/425 i 700/525 prikladne samo za Ready-to-go radne stolove.

Tehnički opis

Visina	600 mm
širina	600 mm
Vrata, korisna visina	425 mm
Graničnik	desno

Korisna površina za ladice	75 mm
Težina	26 kg
Korisna širina	550 mm
Dubina	650 mm
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	1 mm
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20x20G
Vrsta proizvoda	Kućište radne klupe

Pribor

Pojedinačno otključavanje ladica jednom rukom korisna širina ladice u G 20	951020 20
Kuke za radioničke stolove s policama tip 12	927094 12
Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927800 75
Izvlačna polica tip 1	927810 1
Ladica Prednja visina ladice 50 mm	927800 50
Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12
Fiksna polica, pocinčana tip 1	927815 1