

Garant GRIDLINE

**Korpus 24G s vratima koja se otvaraju s lijeve strane, za individualno opremanje ladicama, 20×20G, visina / visina vrata: 900/625mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927727 900/625
GTIN	4062406266189
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Korpus 24G s vratima, za individualno opremanje ladicama, u stabilnoj čeličnoj konstrukciji. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. Vrata se otvaraju s lijeve strane.

**Plasman:**

Broj polica, podesivih po visini: 1

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit RAL 7016 **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Prilikom opremanja korpusa s ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinih prednjih visina ladica daje korisnu visinu korpusa.

Vel. 600/425 i 700/525 prikladne samo za Ready-to-go radne stolove.

**Tehnički opis**

Visina	900 mm
Težina	36 kg

Korisna površina za ladice	150 mm
širina	600 mm
Dubina	650 mm
Vrata, korisna visina	625 mm
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	1 mm
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20x20G
Vrsta proizvoda	Kućište radne klupe

## Pribor

Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12
------------------------------------	-------------