

Garant

GARANT Power Q Double glodača glava s velikim posmakom, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 25/2mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213000 25/2
GTIN	4062406266349
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Sustav alata s **izrazito stabilnom platformom za izmjenjive pločice** za **procesno siguran rad**. Geometrije alata koje umanjuju snagu rezanja imaju važnu ulogu kod **rasterećenja glavnog vretena**.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	95 mm
Ø drške D_s h6	25 mm
Unutarnje hlađenje	da
Broj oštrica Z	2
Kut uranjanja α_{maks}	2,74 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XOMU094812
Interpolacija a_p	1,2 mm
Duljina izboja L_1	39 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	48 mm

Ø D ₃	15 mm
Kut rezne oštrice κ	15 stupanj
Serija	Power Q
Ø reza D _c	25 mm
Interpolacija Ø D _{min}	40 mm
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	12,55 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm	211750 5,0
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 7	219799 7