

## Garant

**GARANT Power Q Double glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 100/8mm**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213014 100/8
GTIN	4062406266899
Razred artikla	210

### Opis

#### Izvedba:

Sustav alata s **izrazito stabilnom platformom za izmjenjive pločice** za **procesno siguran rad**. **Geometrije alata koje umanjuju snagu rezanja** imaju važnu ulogu kod **rasterećenja glavnog vretena**.

#### Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

#### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ **br. 211750 vel. 5,7** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

### Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XOMU146715
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	0,57 stupanj
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	63 mm
Serija	Power Q
Ø prihvatne rupe	32 mm
Interpolacija Ø $D_{maks}$	198 mm

Ø reza $D_c$	100 mm
Ø $D_3$	84 mm
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $a_p$	2 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	81,07 mm
Interpolacija Ø $D_{min}$	184 mm
Broj oštrica Z	8
Kut rezne oštrice $\kappa$	16 stupanj
Fz Helix	0,8
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 8	219799 8
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,7 Nm	211750 5,7
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP