

Garant

GARANT Power Q Double glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 80/6mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213014 80/6
GTIN	4062406266882
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Sustav alata s **izrazito stabilnom platformom za izmjenjive pločice** za **procesno siguran rad**. **Geometrije alata koje umanjuju snagu rezanja** imaju važnu ulogu kod **rasterećenja glavnog vretena**.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ **br. 211750 vel. 5,7** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

Tehnički opis

Ø D ₃	64 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XOMU146715
Interpolacija a _p	2 mm
Kut uranjanja α _{maks}	0,75 stupanj
Ø prihvatne rupe	32 mm
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	61,07 mm

Serija	Power Q
Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
Kut rezne oštrice κ	16 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	158 mm
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	144 mm
Broj oštrica Z	6
\varnothing reza D_c	80 mm
Fz Helix	0,8
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 8	219799 8
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,7 Nm	211750 5,7
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP