

**Garant****GARANT Power Q Double glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 52/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213006 52/5
GTIN	4062406266752
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Sustav alata s **izrazito stabilnom platformom za izmjenjive pločice** za **procesno siguran rad**. **Geometrije alata koje umanjuju snagu rezanja** imaju važnu ulogu kod **rasterećenja glavnog vretena**.

**Zamjenski dio:**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

**Napomena:**

GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 2,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.

**Tehnički opis**

Ø prihvatne rupe	22 mm
Serijska	Power Q
Kut rezne oštrice κ	15 stupanj
Interpolacija $a_p$	1,2 mm
Interpolacija Ø $D_{maks}$	102 mm
Ø $D_3$	42 mm

Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	94 mm
$\varnothing$ reza $D_c$	52 mm
Broj oštrica Z	5
Kut uranjanja $\alpha_{\max}$	0,87 stupanj
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\max}$	39,55 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XOMU094812
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	50 mm
Unutarnje hlađenje	da
Fz Helix	0,8
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 7	219799 7
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,8 Nm	211750 2,8
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP