

## Garant

**GARANT Power Q Double glodača glava s velikim posmakom, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 32/3mm**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213000 32/3
GTIN	4062406266363
Razred artikla	210

### Opis

#### Izvedba:

Sustav alata s **izrazito stabilnom platformom za izmjenjive pločice** za **procesno siguran rad**. Geometrije alata koje umanjuju snagu rezanja imaju važnu ulogu kod **rasterećenja glavnog vretena**.

#### Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

#### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.

### Tehnički opis

Kut rezne oštrice $\kappa$	15 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	54 mm
Kut uranjanja $\alpha_{\max}$	1,76 stupanj
$\varnothing D_3$	22 mm
Broj oštrica Z	3
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\max}$	19,55 mm
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	100 mm
$\varnothing$ drške $D_5$ h6	32 mm
Duljina izboja $L_1$	40 mm

Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	62 mm
Serija	Power Q
$\varnothing$ reza $D_c$	32 mm
Interpolacija $a_p$	1,2 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XOMU094812
Izvedba drške	Weldon drška
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm	211750 5,0
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 7	219799 7