

Garant

GARANT Power Q Double glodača glava s velikim posmakom, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 32/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213002 32/3
GTIN	4062406266455
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Sustav alata s **izrazito stabilnom platformom za izmjenjive pločice** za **procesno siguran rad**. **Geometrije alata koje umanjuju snagu rezanja** imaju važnu ulogu kod **rasterećenja glavnog vretena**.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.

Tehnički opis

Interpolacija Ø D _{maks}	62 mm
Ø reza D _c	32 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	150 mm
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	19,55 mm
Kut uranjanja α _{maks}	1,76 stupanj
Broj oštrica Z	3
Serijski broj	Power Q
Interpolacija Ø D _{min}	54 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XOMU094812

Kut rezne oštrice κ	15 stupanj
\varnothing drške D_s h6	32 mm
Duljina izboja L_1	70 mm
Unutarnje hlađenje	da
$\varnothing D_3$	22 mm
Interpolacija a_p	1,2 mm
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 7	219799 7
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,8 Nm	211750 2,8
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP