

Garant

GARANT Power Q Double glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 52/4mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213014 52/4
GTIN	4062406266851
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Sustav alata s **izrazito stabilnom platformom za izmjenjive pločice** za **procesno siguran rad**. **Geometrije alata koje umanjuju snagu rezanja** imaju važnu ulogu kod **rasterećenja glavnog vretena**.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ **br. 211750 vel. 5,7** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XOMU146715
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija a_p	2 mm
Ø reza D_c	52 mm
Kut rezne oštrice κ	16 stupanj
Interpolacija Ø D_{min}	88 mm

Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
Serija	Power Q
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	102 mm
Broj oštrica Z	4
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	33,07 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
\varnothing prihvatne rupe	22 mm
Kut uranjanja α_{maks}	1,39 stupanj
Fz Helix	0,8
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 8	219799 8
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,7 Nm	211750 5,7
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP