

Garant

GARANT Power Q Double glodača glava s velikim posmakom, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 40/4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213000 40/4
GTIN	4062406266370
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Sustav alata s **izrazito stabilnom platformom za izmjenjive pločice** za **procesno siguran rad**. **Geometrije alata koje umanjuju snagu rezanja** imaju važnu ulogu kod **rasterećenja glavnog vretena**.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.

Tehnički opis

Interpolacija Ø D _{min}	70 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	110 mm
Ø drške D _s h ₆	32 mm
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	15 stupanj
Interpolacija Ø D _{maks}	78 mm
Serija	Power Q
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XOMU094812
Kut uranjanja α _{maks}	1,25 stupanj

Ø reza D_c	40 mm
Interpolacija a_p	1,2 mm
Duljina izboja L_1	50 mm
Broj oštrica Z	4
Ø D_3	30 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	27,55 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm	211750 5,0
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 7	219799 7