

**Garant****GARANT Power Q Double glodača glava s velikim posmakom, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 40/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213002 40/4
GTIN	4062406266479
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Sustav alata s **izrazito stabilnom platformom za izmjenjive pločice** za **procesno siguran rad**. **Geometrije alata koje umanjuju snagu rezanja** imaju važnu ulogu kod **rasterećenja glavnog vretena**.

**Zamjenski dio:**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.

**Tehnički opis**

Ø reza $D_c$	40 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	1,25 stupanj
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	200 mm
Interpolacija Ø $D_{min}$	70 mm
Serijski naziv	Power Q
Unutarnje hlađenje	da
Ø drške $D_5$ h6	32 mm
Ø $D_3$	30 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XOMU094812

Broj oštrica Z	4
Duljina izboja $L_1$	120 mm
Interpolacija $a_p$	1,2 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	27,55 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	15 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	78 mm
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 7	219799 7
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,8 Nm	211750 2,8
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP