

**Garant****GARANT Power Q Double glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 66/7mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213006 66/7
GTIN	4062406266776
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Sustav alata s **izrazito stabilnom platformom za izmjenjive pločice** za **procesno siguran rad**. **Geometrije alata koje umanjuju snagu rezanja** imaju važnu ulogu kod **rasterećenja glavnog vretena**.

**Zamjenski dio:**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

**Napomena:**

GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 2,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XOMU094812
Ø prihvatne rupe	27 mm
Interpolacija Ø D <sub>maks</sub>	130 mm
Interpolacija a <sub>p</sub>	1,2 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	50 mm
Unutarnje hlađenje	da

Broj oštrica Z	7
Ø D <sub>3</sub>	56 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	66 mm
Max duljina uranjanja L za α <sub>maks</sub>	53,55 mm
Kut rezne oštrice κ	15 stupanj
Interpolacija Ø D <sub>min</sub>	122 mm
Serija	Power Q
Kut uranjanja α <sub>maks</sub>	0,64 stupanj
Fz Helix	0,8
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 7	219799 7
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,8 Nm	211750 2,8
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP