

## Garant

**GARANT Power Q Double glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 66/5mm**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213014 66/5
GTIN	4062406266875
Razred artikla	210

### Opis

#### Izvedba:

Sustav alata s **izrazito stabilnom platformom za izmjenjive pločice** za **procesno siguran rad**. **Geometrije alata koje umanjuju snagu rezanja** imaju važnu ulogu kod **rasterećenja glavnog vretena**.

#### Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

#### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ **br. 211750 vel. 5,7** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

### Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XOMU146715
Interpolacija Ø D <sub>min</sub>	116 mm
Interpolacija Ø D <sub>maks</sub>	130 mm
Kut rezne oštrice κ	16 stupanj
Max duljina uranjanja L za α <sub>maks</sub>	47,07 mm
Ø prihvatne rupe	27 mm

Broj oštrica Z	5
Ø D <sub>3</sub>	50 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	66 mm
Interpolacija a <sub>p</sub>	2 mm
Kut uranjanja α <sub>maks</sub>	0,97 stupanj
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	50 mm
Unutarnje hlađenje	da
Serija	Power Q
Fz Helix	0,8
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 8	219799 8
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,7 Nm	211750 5,7
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP