

SWISS TOOLS

**Izmjenjiva rezna glava, lijeva, Sustav/tip: ST/4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264827 ST/4
GTIN	2050002059290
Razred artikla	29D

**Opis****Odgovara:**

Prihvati držača za tokarenje br. 320102, 320104, 320407, 320409 i 320410.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	35 mm
Klin s oprugom	320618 P05
Dodjeljivanje okretne ploče	desno i neutralno
Podložna pločica	320610 P05
Minimalni $\varnothing$ predbušenja $D_{min}$	40 mm
Udaljenost vrha od osi	22 mm
Promjer	32 mm
Veličina pločice	15 mm
Vijak koljenaste poluge	320611 P05
ISO kod izmjenjiva rezna glava	PDUNL

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506..
Koljenasta poluga	320612 P05
Kut rezne oštrice	93 stupanj
Primjena	lijeva
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava

---

## Pribor

Stezni vijak br. 3 tip P05	320611 P05
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P05	320610 P05
Koljenasta poluga br. 4 tip P05	320612 P05
Umetak br. 7 tip P05	320618 P05