

Garant**GARANT Master Mute izmjenjiva rezna glava, desna, Sustav/tip: ST/4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264826 ST/4
GTIN	2050002058149
Razred artikla	29D

Opis**Odgovara :**

Držači za unutarnje tokarenje br. 320102; 320103; 320407 i 320408.

Unutarnje hlađenje: da

Promjer: 32 mm

ISO kod izmjenjive rezne glave: PDUNR

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: DN.. 1506..

Kut rezne oštrice: 93 stupanj

Minimalni \varnothing predbušenja D_{min} : 40 mm

Udaljenost vrha od osi: 22 mm

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506..
Koljenasta poluga	320612 P05
Vijak koljenaste poluge	320611 P05
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	40 mm
Klin s oprugom	320618 P05

Dodjeljivanje okretne ploče	lijevo i neutralno
ISO kod izmjenjiva rezna glava	PDUNR
Veličina pločice	15 mm
Ukupna duljina L	35 mm
Promjer	32 mm
Udaljenost vrha od osi	22 mm
Podložna pločica	320610 P05
Kut rezne oštrice	93 stupanj
Primjena	desna
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava

Pribor

Koljenasta poluga br. 4 tip P05	320612 P05
Umetak br. 7 tip P05	320618 P05
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P05	320610 P05
Stezni vijak br. 3 tip P05	320611 P05