

**Garant****GARANT Master Mute izmjenjiva rezna glava, desna, Sustav/tip: ST/5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264826 ST/5
GTIN	2050002058156
Razred artikla	29D

**Opis****Odgovara :**

Držači za unutarnje tokarenje br. 320102; 320103; 320407 i 320408.

Unutarnje hlađenje: da

Promjer: 40 mm

ISO kod izmjenjive rezne glave: PDUNR

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: DN.. 1506..

Kut rezne oštrice: 93 stupanj

Minimalni Ø prebušenja  $D_{min}$ : 50 mm

Udaljenost vrha od osi: 27 mm

**Tehnički opis**

Vijak koljenaste poluge	320611 P05
Dodjeljivanje okretne ploče	lijevo i neutralno
Klin s oprugom	320618 P05
Veličina pločice	15 mm
Ukupna duljina L	40 mm

Promjer	40 mm
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	50 mm
Koljenasta poluga	320612 P05
Udaljenost vrha od osi	27 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava	PDUNR
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506..
Podložna pločica	320610 P05
Kut rezne oštrice	93 stupanj
Primjena	desna
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava

## Pribor

Stezni vijak br. 3 tip P05	320611 P05
Umetak br. 7 tip P05	320618 P05
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P05	320610 P05
Koljenasta poluga br. 4 tip P05	320612 P05