

SWISS TOOLS

## Izmjenjiva rezna glava, lijeva, Sustav/tip: ST/5



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	264827 ST/5
GTIN	2050002059306
Razred artikla	29D

### Opis

#### Odgovara:

Prihvati držača za tokarenje br. 320102, 320104, 320407, 320409 i 320410.

### Tehnički opis

Ukupna duljina L	40 mm
Minimalni $\varnothing$ predbušenja $D_{min}$	50 mm
Dodjeljivanje okretne ploče	desno i neutralno
Veličina pločice	15 mm
Promjer	40 mm
Klin s oprugom	320618 P05
Podložna pločica	320610 P05
ISO kod izmjenjiva rezna glava	PDUNL
Koljenasta poluga	320612 P05
Vijak koljenaste poluge	320611 P05

Udaljenost vrha od osi	27 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506..
Kut rezne oštrice	93 stupanj
Primjena	lijeva
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava

---

## Pribor

Stezni vijak br. 3 tip P05	320611 P05
Koljenasta poluga br. 4 tip P05	320612 P05
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P05	320610 P05
Umetak br. 7 tip P05	320618 P05