

**Garant****Držač za izradu profila za 4-kutne nastavke Ø DS 20 mm, za 4-kut: 14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	290330 14
GTIN	4062406352240
Razred artikla	29K

**Opis****Napomena:**

- Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.
- Kod tokarilica bez Y osi treba upotrijebiti ekscentričnu čahuru br. 290391 – 290393 za precizno podešavanje Y koordinate.

**Tehnički opis**

Ø najmanjeg prethodnog provrta $D_{min}$	13 mm
Vijak	290399 2
Ø drške	20 mm
prikladno za četverokute	14 - 16 mm
Korisna duljina $L_1$	50 mm
Udaljenost vrha od osi	7 mm
Nosač oštrica Ø $D_1$	13 mm
Unutarnje hlađenje	da
Duljina drške $L_s$	50 mm
Drška	Kombinirana drška
Vrsta proizvoda	Alat za oblikovanje utora i profila

