

Garant**Držac za izradu profila za 4-kutne nastavke Ø DS 20 mm, za 4-kut: 17mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	290330 17
GTIN	4062406352257
Razred artikla	29K

Opis**Napomena:**

- Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.
- Kod tokarilica bez Y osi treba upotrijebiti ekscentričnu čahuru br. 290391 – 290393 za precizno podešavanje Y koordinate.

Tehnički opis

Ø drške	20 mm
Vijak	290399 3
Korisna duljina L ₁	52 mm
prikladno za četverokute	17 - 19 mm
Nosač oštrica Ø D ₁	16 mm
Ø najmanjeg prethodnog provrta D _{min}	16 mm
Udaljenost vrha od osi	8,5 mm
Unutarnje hlađenje	da
Duljina drške L _s	50 mm
Drška	Kombinirana drška
Vrsta proizvoda	Alat za oblikovanje utora i profila

