

**Garant****Držak za izradu profila za 4-kutne nastavke Ø DS 32 mm, za 4-kut: 38mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	290334 38
GTIN	4062406352301
Razred artikla	29K

**Opis****Napomena:**

- Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.
- Kod tokarilica bez Y osi treba upotrijebiti ekscentričnu čahuru br. 290391 – 290393 za precizno podešavanje Y koordinate.

**Tehnički opis**

Nosač oštrica Ø D <sub>1</sub>	35 mm
Udaljenost vrha od osi	20,5 mm
Ø drške	32 mm
prikladno za četverokute	38 - 50 mm
Ø najmanjeg prethodnog provrta D <sub>min</sub>	38 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	140 mm
Vijak	290399 3
Unutarnje hlađenje	da
Duljina drške L <sub>s</sub>	100 mm
Drška	Kombinirana drška
Vrsta proizvoda	Alat za oblikovanje utora i profila

