

**Mali mjerni sat Očitavanje 0,001 mm, mjerno područje: 12,5IPmm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 434036 12,5IP |
| GTIN | 7640125680911 |
| Razred artikla | 46A |

Opis**Izvedba:**

Najmanji digitalni mjerni sat (kućište Ø 45 mm) s patentiranim, induktivnim mjernim sustavom. Trajanje baterije > 3500 h. Opsežna funkcija: ABS i relativni način rada, UNAPRIJED ZADANA POSTAVKA. S dodatnom vodilicom u obliku lastina repa na stražnjoj strani.

Funkcija:

ABS i način relativno, PRESET. IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel s USB-om i 9-polnim Opto RS232, serijskim priključkom i kombiniranim vanjskim strujnim napajanjem br. 498951.

Tehnički opis

| | |
|------------------|---------|
| Kalibriranje | C1 |
| Mjerno područje | 12,5 mm |
| Debljina kućišta | 22 mm |

| | |
|---|----------------------|
| Ø stezne drške h6 | 8 mm |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 |
| IP-klasa zaštite | IP 67 |
| Broj sadržanih baterija | 1 |
| Ø kućišta | 45 mm |
| Snaga mjerenja | 0,6 – 1,3 N |
| Opskrba energijom | na bateriju |
| Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) | 0,005 mm |
| Standard | Standard proizvođača |
| Očitavanje | mm / cola |
| Prihvat | RS232C-sučelje |
| Prihvat | Sučelje za Digimatic |
| Mjerna tehnika | digitalno |
| Vrsta proizvoda | Mjerni sat |

Usluge

| | |
|--|-------------|
| KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm | 023000 12,5 |
| DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm | 023010 12,5 |

Pribor

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Priključni kabel Duplex tip R2 | 498951 R2 |
|--------------------------------|-----------|