

**Mali mjerni sat Očitavanje 0,001 mm, mjerno područje: 12,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	434036 12,5
GTIN	7640125680904
Razred artikla	46A

**Opis****Izvedba:**

Najmanji digitalni mjerni sat (kućište Ø 45 mm) s patentiranim, induktivnim mjernim sustavom. Trajanje baterije > 3500 h. Opsežna funkcija: ABS i relativni način rada, UNAPRIJED ZADANA POSTAVKA. S dodatnom vodilicom u obliku lastina repa na stražnjoj strani.

**Funkcija:**

ABS i način relativno, PRESET. IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel s USB-om i 9-polnim Opto RS232, serijskim priključkom i kombiniranim vanjskim strujnim napajanjem br. 498951.

**Tehnički opis**

Snaga mjerenja	0,5 – 0,9 N
Ø kućišta	45 mm
Mjerno područje	12,5 mm

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
Kalibriranje	C1
Ø stezne drške h6	8 mm
Debljina kućišta	22 mm
IP-klasa zaštite	IP 54
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	0,005 mm
Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	RS232C-sučelje
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

## Usluge

DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5
KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023000 12,5

## Pribor

Priključni kabel Duplex tip R2	498951 R2
--------------------------------	-----------