

**Mali mjerni sat Očitavanje 0,01 mm, mjerno područje: 12,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	434031 12,5
GTIN	7640125698275
Razred artikla	46A

Opis**Izvedba:**

Najmanji digitalni mjerni sat (kućište Ø 45 mm) s patentiranim, induktivnim mjernim sustavom. Trajanje baterije > 3500 h. Opsežna funkcija: ABS i relativni način rada, UNAPRIJED ZADANA POSTAVKA. S dodatnom vodilicom u obliku lastina repa na stražnjoj strani.

Funkcija:

ABS i način relativno, PRESET. IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel s USB-om i 9-polnim Opto RS232, serijskim priključkom i kombiniranim vanjskim strujnim napajanjem br. 498951.

Tehnički opis

Debljina kućišta	22 mm
Kalibriranje	C1
Snaga mjerenja	0,5 – 0,9 N

Ø stezne drške h6	8 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 54
Mjerno područje	12,5 mm
Ø kućišta	45 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	0,02 mm
Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	RS232C-sučelje
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023000 12,5
DAkS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Priključni kabel Duplex tip R2	498951 R2