

**Garant****XOMU094812ZZER, HB4130, tip: INOX**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213030 INOX
GTIN	4062406266585
Razred artikla	21A

## Opis

### Izvedba:

**Inovativan** koncept izmjenjivih reznih pločica s **dvostranim** izmjenjivim reznim pločicama s 3 oštrice (2×3 oštrice). **Snažni** rezni materijal za posebno visoku **učinkovitost**.

### Napomena:

Orijentacijske vrijednosti  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

## Tehnički opis

Kutni radijus	1,2 mm
Tip	INOX
Posmak $f_z$ po zubu	1,1 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDMT090416ZDSR
Vrsta	HB4130
Rezni materijal	HM
preporučena dubina reza $a_{p \text{ maks.}}$	0,8 mm
maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	1,5 mm

Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	2 mm
Broj zamjena/oštrica	6
Prevlaka	AlTiCrN
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	170 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		