


Kroepelin
Längenmesstechnik**Brzi uređaj za mjerenje debljine sa satom, mjerno područje: 0-10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	438555 0-10
GTIN	2050002040878
Razred artikla	46Q

Opis**Izvedba:**

1 fiksni i 1 pomični krak sa zaobljenim mjernim ticalima tvrdog metala. Otklon pomičnog kraka prenosi se na mjerni sat. Rezultat mjerenja može se očitati izravno na satu.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Za brzo mjerenje vanjski utora, debljine stijenke, limova, debljine cijevnih stijenki, folija itd.

Tehnički opis

maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina)	35 mm
IP-klasa zaštite	IP 65
Očitavanje	0,005 mm
Mjerno područje	0 - 10 mm
Granica odstupanja	0,015 mm
Ø mjernog sata	65 mm
HM senzorska kugla Ø	1,5 mm
Standard	Standard proizvođača

Mjerna tehnika	analogno
Kalibriranje	C7
Vrsta proizvoda	Brzi uređaj za mjerenje debljine

Usluge

DAkS kalibriranjeVanjsko / unutarnje brzo mjerilo tip S	023460 S
KalibriranjeVanjsko / unutarnje brzo mjerilo tip S	023450 S