


Garant
XOMU094812ZZER, HB415, tip: UNI


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213036 UNI
GTIN	4062406266608
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Inovativan koncept izmjenjivih reznih pločica s **dvostranim** izmjenjivim reznim pločicama s 3 oštrice (2×3 oštrice). **Snažni** rezni materijal za posebno visoku **učinkovitost**.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \text{ maks}}$.

Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$: 2 mm

Tehnički opis

Kutni radijus	1,2 mm
Tip	UNI
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDMT090416ZDSR
Vrsta	HB415
Rezni materijal	HM
preporučena dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	1 mm
maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	1,5 mm

Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	2 mm
Broj zamjena/oštrica	6
Prevlaka	AlTiN
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	280 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	260 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	130 m/min	M
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		