

Garant**XOMU146715ZZER, HB4130, tip: INOX**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213044 INOX
GTIN	4062406267148
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Inovativan koncept izmjenjivih reznih pločica s **dvostranim** izmjenjivim reznim pločicama s 3 oštrice (2×3 oštrice). **Snažni** rezni materijal za posebno visoku **učinkovitost**.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	1,2 mm
Tip	INOX
Kutni radijus	1,5 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XOMU146715ZZER
Vrsta	HB4130
Rezni materijal	HM
preporučena dubina reza $a_{p \text{ maks.}}$	1 mm

maksimalna dubina reza a_p maks	3 mm
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	3 mm
Broj zamjena/oštrica	6
Prevlaka	AlTiCrN
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	170 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		