

 Atlas Copco

## Pneumatski udarni odvijač, tip: S2370



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079163 S2370
GTIN	7322590011420
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

Svi tehnički podaci odnose se na tlak protoka od **6,3 bara** i deklarirani unutarnji Ø crijeva.

- **S kliznom spojkom**
- **Okretni moment podesiv.**
- **Preusmjeriv za desni / lijevi hod.**

Posebno prikladan za serijska vijčana spajanja s brzoizmjenjivim držačem oštrica za oštrice E 6,3 (pogledajte br. 674205 i dalje).

#### Zamjenski dio:

**Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi):** garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

### Tehnički opis

maksimalni Ø vijak (8.8–12.9)	M5
Oznaka proizvođača	S2370
Radna buka	83 dB(A)
preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	6,3 mm
Težina	0,9 kg
maksimalan broj okretaja	1300 min <sup>-1</sup>
Oblik konstrukcije	Štap

Područje okretnog momenta	2 – 6 Nm
maksimalna potreba za zrakom	240 l/min
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Prihvat nastavaka	F 6,3
Vrsta proizvoda	Odvijač