

**Vodoinstalaterska kliješta Cobra®, fosfatirana, ukupna duljina: 100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	705800 100
GTIN	4003773085836
Razred artikla	73F

**Opis****Izvedba:**

**Provučeni zglob** (= dvostruko vođenje) sa steznom zaštitom od prignječenja. Urezane, nazubljene zahvatne čeljusti, samostezne.

Fosfatirana kliješta, glava polirana. Fino podešavanje guranjem jednom rukom i bez gumba. Ručice izbrazdane izvana.

**Standard:**

**DIN ISO 8976**

**Materijal:**

Krom-vanadij elektročelik, kovan u lijevačkom kalupu.

**Dodatni pribor:**

Meke čeljusti br. 705805 vel. 180-300.

**Tehnički opis**

Stezni raspon za šesterokute	28 mm
Stezni raspon za cijevi	1 col
Broj ureza za fino podešavanje	11
ukupna duljina	100 mm
Drška	križno izbrazdano
Oznaka proizvođača	Cobra
Površina	fosfatirano u crnoj boji, glava polirana

Standard	DIN ISO 8976
Materijal	Krom-vanadij čelik
bez iskrenja	ne
Brzo podešavanje	ne
Samostezno	da
Zaštita od pritezanja	da
Vrsta proizvoda	Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu