



## Male škare za rezanje kabela s 2K prevučenim drškama VDE-izolirano, ukupna duljina: 160mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	730355 160
GTIN	4003773085966
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Ručke s višekomponentnim navlakama. **Izolacija do 1000 V prema DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Glava polirana, sa srpolikim oštricama. Reže bez gnječenja.

Ručice s višekomponentnim navlakama.

Manje potrebne sile: odvaja žice pomoću oštrice podesive po stupnjevima. Reže masivne kabele od bakra i aluminija do  $5 \times 4 \text{ mm}^2$ .

#### Upotreba:

Za rezanje bakrenih i aluminijskih kabela.

#### Materijal:

**Specijalni alatni čelik**, upušteno iskovan.

### Tehnički opis

Kapacitet rezanja	50 mm <sup>2</sup>
ukupna duljina	160 mm
Kapacitet rezanja do Ø	15 mm
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drška	Višekomponentna navlaka
Vrsta proizvoda	Škare

