



Mokri i suhi usisavač AERO, oznaka proizvođača: 21-21INOX



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|------------------|
| Broj narudžbe | 078540 21-21INOX |
| GTIN | 5711145158864 |
| Razred artikla | 07C |

Opis

Izvedba:

Robusni i snažni mokri / suhi usisavači s fleksibilnim sustavom za priključenje crijeva (MultiFit) i spremnikom od čelika otpornog na koroziju za rješavanje najrazličitijih zadataka za čišćenje.

Stupanj odvajanja > 99,9 %. Kompaktan višenamjenski usisivač s Push & Clean **sustav za čišćenje filtra.**

- **S utičnicom i automatskim uključivanjem za priključak električnog uređaja (maks. 2.000 W).**
- **Spremnik od čelika otpornog na koroziju s drškom i držačem crijeva.**

Dio isporuke:

S usisnim crijevom, držačem crijeva, savinutom ručnom cijevi, mokrim filtrom i perivim filtarskim elementom (PET).

Napomena:

Ostali sigurnosni usisivači za sve razrede opasnosti (prašine koje ugrožavaju zdravlje ili eksplozivne prašine) dostupni su na upit (razred L, M, H).

Tehnički opis

| | |
|------------------|------|
| Obujam spremnika | 20 l |
|------------------|------|

| | |
|-------------------------|--|
| Oznaka proizvođača | AERO 21-21 PC INOX |
| Automatsko uključivanje | da |
| Čišćenje filtra | Push & Clean sustav |
| širina | 400 mm |
| Duljina | 390 mm |
| Težina | 8,5 kg |
| Broj turbina | 1 |
| Visina | 525 mm |
| Duljina usisne cijevi | 2,5 m |
| Radna buka | 64 dB(A) |
| Duljina kabela | 5 m |
| Prihvat snaga | 1250 W |
| Stupanj odvajanja | 99,9 % |
| Protok volumena zraka | 60 l/s |
| Vakuum | 210 mbar |
| Ø crijeva | 32 mm |
| Posebnost | Kompaktan spremnik od nehrđajućeg čelika |
| Filtarski sustav | PET element filtra |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon |
| Vrsta proizvoda | Mokri i suhi usisavač |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Podna mlaznica, široka 400 mm oznaka proizvođača 3666 | 078555 3666 |
| Produžna cijev od nehrđajućeg čelika oznaka proizvođača 8074 | 078556 8074 |