

Garant**Nastavak za provlačenje profila 4-kut, TiN, za 4-kut: 17mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 290336 17 |
| GTIN | 4062406352332 |
| Razred artikla | 29L |

Opis**Izvedba:**

S TiN prevlakom.

Prikladno za naknadno brušenje.

Odgovara:

Držać za izradu profila br. 290330 – 290334.

Napomena:

- **Umeci za rezanje profila mogu se upotrijebiti za četverokutno ili šesterokutno područje (vidi tablicu proizvoda).**
- **Detaljne smjernice za upotrebu možete pronaći u našoj aplikaciji za ToolScout.**

Napomena, reklamni tekst:

- **Umeci za rezanje profila mogu se upotrijebiti za četverokutno ili šesterokutno područje (vidi tablicu proizvoda).**
- **\varnothing rupe, četverokut = željena širina ključa \times faktor 1,05. Provrt \varnothing šesterokut = željena širina ključa \times faktor 1,02.**

Tehnički opis

| | |
|--------------------------|------------|
| prikladno za četverokute | 17 - 19 mm |
|--------------------------|------------|

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Rezni materijal | HSS |
| maksimalna širina ključa | 19 mm |
| minimalna širina ključa | 17 mm |
| Profil | Četverokutni |
| Prevlaka | TiN |
| Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno | | |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | | |
| Aluminij > 10% Si | prikladno | | |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Ti > 850 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| GG(G) | prikladno | | |
| CuZn | prikladno | | |
| Grafit, GFK, CFK | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Ulje | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |

