

**Garant****GARANT Master Titan VHM mini glodalo HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 0,2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	202287 0,2
GTIN	4062406270896
Razred artikla	11Z

**Opis****Izvedba:**

**Posebno kratka oštrica** za maksimalnu stabilnost. **Duljina drške prema DIN** za poboljšanu potporu alata u prihvat. Time se vijek trajanja alata značajno produljuje.

**Uštedite na troškovima naknadnog oštrenja:** Povoljnije je koristiti VHM mini glodalo do krajnje granice istrošenosti, nego ga naknadno oštriti.

Povoljna i posebno stabilna izvedba za **visokoučinkovitu napetost titanija**.

**Tehnički opis**

Ø reza $D_c$	0,2 mm
Kut spirale	40 stupanj
Duljina rezne oštrice $L_s$	0,6 mm
Broj zubi Z	2
Posmak $f_z$ za obodno glodanje u titanu $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,002 mm
Ø drške $D_s$	4 mm
Ukupna duljina L	44 mm
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Drška	DIN 6535 HA s h6
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Serija	Master Titan

Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Tvornička norma
Tip	N
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Prsten u boji	pink
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	60 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		