

Garant**GARANT Master Titan VHM mini glodalo HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	202287 8
GTIN	4062406270988
Razred artikla	11Z

Opis**Izvedba:**

Posebno kratka oštrica za maksimalnu stabilnost. **Duljina drške prema DIN** za poboljšanu potporu alata u prihvatu. Time se vijek trajanja alata značajno produkuje.

Uštedite na troškovima naknadnog oštrenja: Povoljnije je koristiti VHM mini glodalo do krajnje granice istrošenosti, nego ga naknadno oštriti.

Povoljna i posebno stabilna izvedba za **visokoučinkovitu napetost titanija**.

Tehnički opis

Tolerancija nazivnog Ø	e8
Ø reza D_c	8 mm
Kut spirale	40 stupanj
Posmak f_z za obodno glodanje u titanu $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,035 mm
Ukupna duljina L	55 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 6535 HA s h6
Duljina rezne oštrice L_s	13 mm
Broj zubi Z	3
Ø drške D_s	8 mm
Radijus čela r_v	0,05 mm
Serija	Master Titan

Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Tvornička norma
Tip	N
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Prsten u boji	pink
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	60 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		