



Električarska izolirajuća traka, Širina×Duljina (mm×m): 19X33



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083656 19X33
GTIN	50054007000537
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

3M Scotch® Super 88 i **Scotch® Super 33+** posebno je elastičan i UV-otporan premium selotejp s vrlo dobrim električnim svojstvima i otpornosti na vlagu, lužine, mnoge kiseline i otapala.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Debljina: 0,18 mm

Tehnički opis

Materijal nosača	PVC folija
vrsta ljepljive trake	jednostrano
relativna vlažnost u skladištu	75 %
Duljina	33 m
najkraći rok trajanja	60 mjesec
Oznaka proizvođača	Scotch® Super 33+

List s podacima

širina	19 mm
postojanost na temperaturi do	-18 - 90 °C
Posebnost	Otporan na UV-zrake
Posebnost	otporan na vlagu
Temperatura skladištenja	10 - 27 °C
Debljina	0,18 mm
Boja	crna
s odvajajućim slojem (liner)	ne
Vrsta proizvoda	Selotejp