

**Električarska izolirajuća traka, Širina×Duljina (mm×m): 19X20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083656 19X20
GTIN	50054007061323
Razred artikla	08M

**Opis****Izvedba:**

**3M Scotch® Super 88 i Scotch® Super 33+** posebno je elastičan i UV-otporan premium selotejp s vrlo dobrim električnim svojstvima i otpornosti na vlagu, lužine, mnoge kiseline i otapala.

**Napomena:**

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Debljina: 0,18 mm

**Tehnički opis**

širina	19 mm
Materijal nosača	PVC folija
Oznaka proizvođača	Scotch® Super 33+
Posebnost	Otporan na UV-zrake
Posebnost	otporan na vlagu
Boja	crna

## List s podacima

Debljina	0,18 mm
najkraći rok trajanja	60 mjesec
s odvajajućim slojem (liner)	ne
vrsta ljepljive trake	jednostrano
postojanost na temperaturi do	-18 - 90 °C
relativna vlažnost u skladištu	75 %
Duljina	20 m
Temperatura skladištenja	10 - 27 °C
Vrsta proizvoda	Selotejp