



Okrugla stez. glava s trajn. magnetom, radijalni raspored polova, Ø glave: 500mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	380810 500
GTIN	2050002040304
Razred artikla	33S

Opis

Izvedba:

- **Snažan sustav magneta.**
- **Koncentrični žljebovi za usmjeravanje obradaka.**
- **Središte nije magnetski aktivno, te je moguće bušenje prolazne rupe.**

Uključivanje i isključivanje ručnom polugom.

Upotreba:

- **Za brušenje i okretanje.**
- **Radijalni raspored polova posebno prikladan za stezanje prstena.**
- **Za okrugle i prstenaste obratke.**

Tehnički opis

Nazivna snaga pridržavanja	150 N/cm ²
Ø dijelaza centriranje	200 mm
maksimalni Ø bušenja	58 mm
Ø navoja	8×M8

Ø kružnice	360 / 440 mm
Ø glave	500 mm
Dubina centriranja	8 mm
Ø jezgra nije magnetizirana	60 mm
Težina	144 kg
Visina	92 mm
Tolerancija visina	+0,5 / -2 mm
Vrsta proizvoda	Magnetna stezna glava