

**Garant****Brusna kapica (SiC), Zrno 150, Ø brusne kapice , duljina, oblik: 1317A****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	553328 1317A
GTIN	4062406272050
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

**Silicijev karbid (SiC)** idealan za obradu titana, aluminija i njihovih legura.

**Upotreba:**

Bešavno oblikovane brusne kapice stavljaju se na gumeno tijelo. Dok je stroj uključen na mjestu ih sigurno drži centrifugalna sila. **Brusne kapice mogu se brzo i lako izmjenjivati** (stavljanje / skidanje u smjeru proreza).

**Napomena:**

Isključivo kompatibilno s prebrušenim sustavima nosača za brusne kapice br. 553100.

**Tehnički opis**

Brusne kapice Ø	13 mm
Oblik	A
Duljina brusne kapice	17 mm
preporučeni broj okretaja	16000 min <sup>-1</sup>
Sredstvo za brušenje	Silicij-karbid (SiC)

Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Granulacija	150
Atribut imena proizvoda	Zrno 150
Vrsta proizvoda	Brusna kapica

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
Ti	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
suho	prikladno		

### Pribor

Nosač brusne kapice Ø glave, duljina glave, oblike 1317A	553100 1317A
--	--------------