

**Garant****Brusna kapica (SiC), Zrno 150, Ø brusne kapice , duljina, oblik: 1626G****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	553328 1626G
GTIN	4062406272043
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

**Silicijev karbid (SiC)** idealan za obradu titana, aluminijskih i njihovih legura.

**Upotreba:**

Bešavno oblikovane brusne kapice stavljaju se na gumeno tijelo. Dok je stroj uključen na mjestu ih sigurno drži centrifugalna sila. **Brusne kapice mogu se brzo i lako izmjenjivati** (stavljanje / skidanje u smjeru proreza).

**Napomena:**

Isključivo kompatibilno s prebrušenim sustavima nosača za brusne kapice br. 553100.

**Tehnički opis**

Brusne kapice Ø	16 mm
preporučeni broj okretaja	12000 min <sup>-1</sup>
Oblik	G
Duljina brusne kapice	26 mm
Sredstvo za brušenje	Silicij-karbid (SiC)

Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Granulacija	150
Atribut imena proizvoda	Zrno 150
Vrsta proizvoda	Brusna kapica

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
Ti	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
suho	prikladno		

### Pribor

Nosač brusne kapice Ø glave, duljina glave, oblike 1626G	553100 1626G
--	--------------