




## Mehaničarska kliješta za bočno rezanje, polirana s navlakama, KW, ukupna duljina: 125mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	724205 125
GTIN	4003773048022
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

S uskom glavom i induktivno kaljenim oštricama. Tvrdća oštrice cca. 63 HRC. Umetnuti zglob. Kliješta polirana, ručice s višekomponentnim drškama. S oprugom za otvaranje.

#### Standard:

**DIN ISO 5749**

#### Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

### Tehnički opis

Kapacitet rezanja čelične žice do Ø	0,6 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	1 mm
Kapacitet rezanja meke žice do Ø	2,5 mm
ukupna duljina	125 mm
Atribut imena proizvoda	KW
Rezna oštrica	bez vate
Standard	DIN ISO 5749
Drška	Višekomponentna navlaka

Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca 63 HRC).
Materijal	Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.
Površina	polirano
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta