



## Automatska maska za varenje i sustav za zaštitu dišnih puteva s ventilom 3M™ Speedglas™ G5-01-VC s Adflo™, tip: START



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	097917 START
GTIN	4062406270551
Razred artikla	040

### Opis

#### Izvedba:

Praktično varenje s kontinuiranom zaštitom za dišne puteve i fleksibilnom zaštitom za vid uz kombiniranu 3M™ Speedglas™ **masku za varenje visokih performansi G5-01 i Adflo™ ventilacijski sustav za zaštitu dišnih puteva**. Automatska maska za varenje raspolaže **Flip-Up mehanizmom**, koji omogućuje da se praktično mijenja između prozirnog zaštitnog stakla i filtra za varenje, bez potrebe za skidanjem maske. Time se zaštita za dišne puteve ostaje koristiti tijekom pripremnih radova i naknadnih radova uz otklopljen filtar, a istovremeno se nudi dobar i siguran pregled na obradak, npr. prilikom brušenja. Nova varijabilna tehnologija boja 3M™ Speedglas™ **Variable Color Technology** omogućuje još bolji pregled i kontrolu zone taljenja. U tamnom stupnju može se birati između prirodnog tona, hladnog tona i toplog tona. Novi sustav ventilacijskih kanala nudi vam tri opcije za individualno namještanje strujanja zraka, čak i tijekom varenja.<br><br>**Tamni stupnjevi zaštite:** 5, 8 – 14.<br>**Stupanj svjetline:** 3. S litij-ionskom baterijom (vijek trajanja 1.500 sati).<br>**Vidno polje filtra za varenje:** 73 × 109 mm.

#### Standard:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941

#### Dio isporuke:

- 3M™ Speedglas™ visokoučinkovita maska za zavarivanje G5-01 s automatskim filtrom za varenje G5-01VC (br. 098209 G5-01-VC).
- 3M™ Adflo™ High Altitude jedinica ventila br. 097900 (Adflo™ High-Altitude zaštita za dišne puteve s ventilom, crijevo za zrak QRS (br. 097981), indikator protoka zraka, predfiltrar (br. 097986), zaštita od iskrenja (br. 097984), filtar za čestice (br. 097989), baterija visokog učinka (br. 097995), remen, punjač (br. 097996)).

- **Komplet potrošnog materijala (3 zojnika: mekani pamuk, frotir (br. 098004) i koža, 2 ploče (br. 098002), 4 standardne ploče (br. 097930), ploča na viziru, poklopac za crijevo za zrak, zaštita za lice.**
- **Torba za pohranu.**

### Tehnički opis

Klasifikacija prema EN 379	1/1/1/2
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrijeme prebacivanja s tamnog na svjetlo	500 - 1300 ms
Vrijeme prebacivanja sa svjetlo na tamno	0,1 ms
Broj sadržanih baterija	1
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Vrsta proizvoda	Maska za varenje

### Pribor

Automatski filter za varenje G5-01-VC tip G5-01-VC	098209 G5-01-VC
--	-----------------